



Tarniki do drewna, półokrągłe, nacięcie nr 3, gładziki, długość bez trzonu: 200 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	519340 200
GTIN	4009215007145
Klasa artykułu	56B

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty pilników są kute kształtowo, szlifowane i poddawane dalszej obróbce, nadającej im dokładną i równomierną strukturę nacięcia. Po starannej obróbce cieplnej przy hartowaniu tarniki / pilniki uzyskują **bardzo dobrą wydajność skrawania i trwałość.**

Półokrągły.

Kształt: C

norma: DIN 7263

przekrój: 20×5,5 mm

Opis techniczny

przekrój	20×5,5 mm
długość bez trzonu	200 mm
nacięcie	nacięcie nr 3, gładziki
Kształt	C
norma	DIN 7263

Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

576000 115X40

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110
mm

519600 110

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120
mm

519600 120

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100
mm

519510 100

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110
mm

519510 110

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110
mm

519550 110

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120
mm

519550 120

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm

519400 120