



Precyzyjne pilniki trzpieniowe, wąskie, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 250/0



Dane zamówienia

| | |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | 522100 250/0 |
| GTIN | 613548064733 |
| Klasa artykułu | 53B |

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymagom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Stal specjalna o twardości **65-66 HRC**. W odróżnieniu od pilników warsztatowych posiadają one **lekko baryłkowane kształty**, dokładnie dostosowane do użycia, specjalne kąty nacięć i szeroki wybór różnych profili nacięć. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

Wszystkie boki nakuwane.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 2
przekrój: 9,3×4,3 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------|------------|
| przekrój | 9,3×4,3 mm |
| długość bez trzonu | 250 mm |
| odpowiada nacięciu niemieckiemu | 2 |

Akcesoria

| | |
|--|------------|
| Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 140 mm | 519400 140 |
| 2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm | 519600 120 |
| | 519600 110 |

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm

519550 110

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125 mm

519510 125

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm

519510 110

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120 mm

519550 120