



Precyzyjne pilniki płaskie VALTITAN, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 150/0



Dane zamówienia

| | |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | 520150 150/0 |
| GTIN | 613548062159 |
| Klasa artykułu | 53B |

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne pilniki precyzyjne VALTITAN

o wyjątkowo dużej odporności na zużycie, dzięki twardości powierzchni **1200 HV**. Specjalny kształt nacięcia zapobiega zapychaniu się pilnika wiórami. Najwyższa wydajność i trwałość. Niemal nierdzewne, dlatego można używać w środowisku silnie korozyjnym. Nie pozostawiają korodujących śladów.

3 boki nakuwane, zakończenie stępione.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 1 – 2
przekrój: 18,5×4 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------|-----------|
| długość bez trzonu | 150 mm |
| przekrój | 18,5×4 mm |
| odpowiada nacięciu niemieckiemu | 1 – 2 |

Akcesoria

| | |
|---|--------------|
| Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x- szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Uczwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 90 mm | 519510 90 |

| | |
|--|---------------|
| Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm | 519550 100 |
| Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm | 519400 120 |
| Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm | 519550 110 |
| 2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm | 519600 110 |