



Precyzyjny pilnik trzpieniowy VALTITAN, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 200/0



Dane zamówienia

Numer katalogowy	521150 200/0
GTIN	613548062074
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne pilniki precyzyjne VALTITAN

o wyjątkowo dużej odporności na zużycie, dzięki twardości powierzchni **1200 HV**. Specjalny kształt nacięcia zapobiega zapychaniu się pilnika wiórami. Najwyższa wydajność i trwałość. Niemal nierdzewne, dlatego można używać w środowisku silnie korozyjnym. Nie pozostawiają korodujących śladów.

Wszystkie boki nakuwane.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 2
przekrój: 14,5×4,5 mm

Opis techniczny

przekrój	14,5×4,5 mm
długość bez trzonu	200 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	2

Akcesoria

Uczwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120 mm	519550 120
Uczwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm	519510 100

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm	576000 115X40
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm	576000 100X25
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm	519400 120
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519510 110
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519550 110
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm	576000 80X20
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm	519600 110