



## Tarniki do drewna, półokrągłe, nacięcie nr 3, gładziki, długość bez trzonu: 250 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	519340 250
GTIN	4009215007183
Klasa artykułu	56B

### Opis

#### Wykonanie:

Półfabrykaty pilników są kute kształtowo, szlifowane i poddawane dalszej obróbce, nadającej im dokładną i równomierną strukturę nacięcia. Po starannej obróbce cieplnej przy hartowaniu tarniki / pilniki uzyskują **bardzo dobrą wydajność skrawania i trwałość.**

#### Półokrągły.

Kształt: C

norma: DIN 7263

przekrój: 25×7 mm

### Opis techniczny

długość bez trzonu	250 mm
przekrój	25×7 mm
nacięcie	nacięcie nr 3, gładziki
Kształt	C
norma	DIN 7263

### Aksesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-  
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

576000 115X40

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-  
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-  
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 140 mm

519400 140

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110  
mm

519550 110

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120  
mm

519550 120

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110  
mm

519510 110

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125  
mm

519510 125

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110  
mm

519600 110

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120  
mm

519600 120