



Precyzyjne pilniki płaskie, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 200/00



Dane zamówienia

Numer katalogowy	520100 200/00
GTIN	613548065853
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymagom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Stal specjalna o twardości **65-66 HRC**. W odróżnieniu od pilników warsztatowych posiadają one **lekko baryłkowate kształty**, dokładnie dostosowane do użycia, specjalne kąty nacięć i szeroki wybór różnych profili nacięć. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

3 boki nakłuwane, zakończenie stępione.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 1

przekrój: 21,3×4,8 mm

Opis techniczny

przekrój	21,3×4,8 mm
długość bez trzonu	200 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	1

Akcesoria

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm	519600 110
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm	519400 120
	519510 100

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm

519600 120

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm

519550 110

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25