

**Taśmy ścierne, ziarno ceramiczne XK870T, 20×520 mm, ziarnistość: 120****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 558401 120    |
| GTIN             | 4018875524169 |
| Klasa artykułu   | 56V           |

**Opis****Wykonanie:**

**Taśma ścierna XK870** z samoostrzącym się **ziarnem ceramicznym (CER)** dla zapewnienia bardzo dobrej skrawalności i trwałości. Dodatkowa warstwa z aktywnymi dodatkami ściernymi (**TOP Size**) zapewnia chłodny szlif i zwiększa wydajność skrawania.

tkanina T (wytrzymała i elastyczna) do zastosowania w **szlifierkach ręcznych**.

**Zastosowanie:**

Do obróbki wszystkich stali, zwłaszcza materiałów trudnych w obróbce, jak **stal stopowa, stopy niklu, chrom**, tytan, aluminium.

**wskazówka:**

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączaniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526.

oznaczenie ziarnistości: ceramika

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

**Opis techniczny**

|             |     |
|-------------|-----|
| ziarnistość | 120 |
|-------------|-----|

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Materiały ściernie                | ziarno ceramiczne |
| oznaczenie ziarnistości           | ceramika          |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 %           |
| szerokość taśmy ścierniej         | 20 mm             |
| długość taśmy ścierniej           | 520 mm            |
| Atrybut nazwy produktu            | 20×520 mm         |