



Precyzyjne pilniki płaskie, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 200/0



Dane zamówienia

Numer katalogowy	520100 200/0
GTIN	613548065846
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymagom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Stal specjalna o twardości **65-66 HRC**. W odróżnieniu od pilników warsztatowych posiadają one **lekko baryłkowate kształty**, dokładnie dostosowane do użycia, specjalne kąty nacięć i szeroki wybór różnych profili nacięć. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

3 boki nakłuwane, zakończenie stępione.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 2

przekrój: 21,3×4,8 mm

Opis techniczny

długość bez trzonu	200 mm
przekrój	21,3×4,8 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	2

Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x- szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm	576000 100X25
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm	519400 120
	519600 110

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm

519600 120

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm

519510 100

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm

519550 110

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40