

HOLEX®**Stalowe płytki wzorcowe, klasa dokładności 2, wymiar nominalny: 125 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 481070 125 |
| GTIN | 4045197210562 |
| Klasa artykułu | 42K |

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie płytki oznaczone są indywidualnym numerem identyfikacyjnym. Wielk. od 0,5 do 10 - o przekroju 30×9 mm. Wielk. od 11 do 500 - o przekroju 35×9 mm.

z wysokogatunkowej, starannie hartowanej i odprężanej, specjalnej stali stopowej.

Klasa tolerancji 2, jako wzorzec roboczy i nastawczy w procesie produkcji.

norma: DIN EN ISO 3650

Kalibracja: L2

Opis techniczny

| | |
|------------------|--|
| wymiar nominalny | 125 mm |
| norma | DIN EN ISO 3650 |
| Klasa tolerancji | 2 |
| materiał | Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana |
| Kalibracja | L2 |

Usługi

018140 150

Kalibracja płytek wzorcowych stal./ceram. maks. długość
150 mm

Kalibracja DAkkS Sprawdzian stalowy maks. długość 150
mm

Znakowanie opis laserowy

018190 150

018940