

**RENISHAW****Kulki rubinowe, długość 10/11 mm, Ø kulki D: 5 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 494220 5      |
| GTIN             | 2050000973420 |
| Klasa artykułu   | 49F           |

**Opis****Wykonanie:**

Trzpień pomiarowy z gwintem M2.

**wskazówka:**

Trzpień pomiarowy w innych wymiarach na zamówienie.

długość L: 10 mm

efektywna długość robocza: 10 mm

Ø chwytu S: 2,5 mm

materiał części chwytowej: stal

masa: 0,7 g

**Opis techniczny**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| materiał części chwytowej | stal   |
| efektywna długość robocza | 10 mm  |
| masa                      | 0,7 g  |
| Ø chwytu S                | 2,5 mm |
| Ø kulki D                 | 5 mm   |
| długość L                 | 10 mm  |
| gwint przyłączeniowy      | M2     |
| materiał końcówki         | rubin  |

**Akcesoria**

|   |              |
|---|--------------|
| Zestaw do czyszczenia                                 | 494240       |
| Przedłużki sondy pomiarowej długość 40 mm             | 494214 40    |
| 5-drogowy uchwyt wkładki sondy pomiarowej M2 typ M2/5 | 494219 M2/5  |
| Przedłużki sondy pomiarowej długość 10 mm             | 494214 10    |
| Adapter typ M3/M2                                     | 494218 M3/M2 |
| Przedłużki sondy pomiarowej długość 20 mm             | 494214 20    |
| Przedłużki sondy pomiarowej długość 30 mm             | 494214 30    |