

HOLEX**Sonda endoskopowa, giętka, Ø 5,5 mm, długość sondy: 2000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	492940 2000
GTIN	4045197565426
Klasa artykułu	42L

Opis**Wykonanie:**

Solidna, wodoszczelna głowica sondy (IP67) ze stali stopowej, ze ściemnianymi, białymi diodami LED. Kąt patrzenia 0°.

bardzo wysoka jakość obrazu dzięki 16,7 mln kolorów.

Tryb podświetlenia: Przyciski do włączania i wyłączania rozjaśniania obrazu. Do zastosowania w dużych przestrzeniach wewnętrznych i / albo w bardzo ciemnym otoczeniu.

Tryb bocznych diod LED: przy zastosowaniu nakręcanego lusterka sondy eliminuje się zakłócające obraz refleksy przez włączenie bocznych diod LED.

Obrót obrazu: o 90° w kierunku ruchu wskazówek zegara za pomocą przycisków.

Kąt otworu 60,7°.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do przeglądu trudno dostępnych przestrzeni, np. **w pojazdach samochodowych:** silnik, skrzynia biegów, zbiornik paliwa, karoseria, deska rozdzielcza, rzeczoznawcy. **Przemysł**

lotniczy: zespoły napędowe, turbiny, systemu przewodów. **Budownictwo:** ocena substancji

budowlanej, szkód spowodowanych wodą, porażenia przez szkodniki. **Rurociągi:** spoiny, wykrywanie ciał obcych, nieszczelności. **Układy hydrauliczne:** siłowniki, nieszczelności.

Ogrzewanie, instalacje sanitarne, klimatyzacja: piece, kominy, bojler, klimatyzatory,

instalacje kanalizacyjne. **Zwalczanie szkodników:** ule, gniazda os, gniazda ptaków, korytarze insektów. **Policja, urzędy celne:** kontrola pojazdów i towarów.

Pasuje do :

Wszystkie wersje endoskopów nr 492921; 492924; 492925; 492928.

w dostawie::

nakręcane lustro sondy 110°.

Wyp. dodatkowe:

Adapter nr 492896 do zastosowania sond z endoskopem do zdjęć / nagrań wideo nr 492890, wielk. 2000.

wskazówka:

Inne typy sond (do 30 m) z inną \varnothing głowicy sondy i innymi kierunkami obserwacji dostarczane na zamówienie.

Sondy do inspekcji przewodów rurowych:

- \varnothing głowki: 28 mm
- Długość sondy: 22 m
- Kąt otwarcia obrazu: 150°
- 8 jasnych diod LED.

rozdzielczość kamery: 640×480 px

stopień ochrony IP: IP 67

Opis techniczny

długość sondy	2000 mm
stopień ochrony IP	IP 67
rozdzielczość kamery	640×480 px
\varnothing sondy	5,5 mm
Atrybut nazwy produktu	\varnothing 5,5 mm
Rodzaj produktu	Sonda

Akcesoria

Wkręcana kulka o \varnothing 5,5 mm	492952
Lusterka sondy o \varnothing 5,5 mm kąt patrzenia 110 stopień	492950 110
Lusterka sondy o \varnothing 5,5 mm kąt patrzenia 90 stopień	492950 90
Lusterka sondy o \varnothing 5,5 mm kąt patrzenia 70 stopień	492950 70