

**RENISHAW****Kulki rubinowe, długość 10/11 mm, Ø kulki D: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	494220 6
GTIN	2050000973437
Klasa artykułu	49F

**Opis****Wykonanie:**

Trzpień pomiarowy z gwintem M2.

**wskazówka:**

Trzpień pomiarowy w innych wymiarach na zamówienie.

długość L: 10 mm

efektywna długość robocza: 10 mm

Ø chwytu S: 2,5 mm

materiał części chwytowej: stal

masa: 0,9 g

**Opis techniczny**

Ø chwytu S	2,5 mm
materiał części chwytowej	stal
Ø kulki D	6 mm
efektywna długość robocza	10 mm
masa	0,9 g
długość L	10 mm
gwint przyłączeniowy	M2
materiał końcówki	rubin

**Akcesoria**

Zestaw do czyszczenia	494240
Przedłużki sondy pomiarowej długość 20 mm	494214 20
Przedłużki sondy pomiarowej długość 30 mm	494214 30
Adapter typ M3/M2	494218 M3/M2
Przedłużki sondy pomiarowej długość 40 mm	494214 40
Przedłużki sondy pomiarowej długość 10 mm	494214 10
5-drogowy uchwyt wkładki sondy pomiarowej M2 typ M2/5	494219 M2/5