

**HOLEX****Sonda endoskopowa, kątowna, giętka, Ø 6 mm, długość sondy: 1000mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	492942 1000
GTIN	4045197565433
Klasa artykułu	42L

## Opis

### Wykonanie:

Solidna, wodoszczelna głowica sondy (IP67) ze stali stopowej, ze ściemnianymi, białymi diodami LED. Kąt patrzenia 0°.

bardzo wysoka jakość obrazu dzięki 16,7 mln kolorów.

**Tryb podświetlania:** Przyciski do włączania i wyłączania rozjaśniania obrazu. Do zastosowania w dużych przestrzeniach wewnętrznych i / albo w bardzo ciemnym otoczeniu.

**Tryb bocznych diod LED:** przy zastosowaniu nakręcanego lusterka sondy eliminuje się zakłócające obraz refleksy przez włączenie bocznych diod LED.

**Obrót obrazu:** o 90° w kierunku ruchu wskazówek zegara za pomocą przycisków.

**Kątowna głowica sondy:** sonda z uchwytem i dźwigienką nastawczą do przechylenia głowicy kamery w dwóch kierunkach (maks. 2× 155°). W połączeniu z lusterkiem sondy, wchodzącym w zakres dostawy, można dokonywać przeglądu pustych przestrzeni również w kierunku wstecznym do kierunku ruchu sondy. Funkcja blokowania wybranego położenia kątownego umożliwi niemęczącą pracę. Wierzchołek sondy z węzłem ochronnym w oplocie metalowym. kąt otwarcia obrazu 87,1°.

### Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

### Zastosowanie:

Zwłaszcza do przeglądu trudno dostępnych przestrzeni, np. **w pojazdach samochodowych:** silnik, skrzynia biegów, zbiornik paliwa, karoseria, deska rozdzielcza, rzeczoznawcy. **Przemysł lotniczy:** zespoły napędowe, turbiny, systemu przewodów. **Budownictwo:** ocena substancji budowlanej, szkód spowodowanych wodą, porażenia przez szkodniki. **Rurociągi:** spoiny, wykrywanie ciał obcych, nieszczelności. **Układy hydrauliczne:** siłowniki, nieszczelności. **Ogrzewanie, instalacje sanitarne, klimatyzacja:** piece, kominy, bojler, klimatyzatory, instalacje kanalizacyjne. **Zwalczanie szkodników:** ule, gniazda os, gniazda ptaków, korytarze insektów. **Policja, urzędy celne:** kontrola pojazdów i towarów.

**Pasuje do:**

Wszystkie wersje endoskopów nr 492923; 492924; 492925; 492928.

**w dostawie::**

nakręcane lustro sondy 70°.

**Wyp. dodatkowe:**

Adapter nr 492896 do zastosowania sond z endoskopem do zdjęć / nagrań wideo nr 492890, wielk. 2000.

**wskazówka:**

Inne typy sond (do 30 m) z inną  $\varnothing$  głowicy sondy i innymi kierunkami obserwacji dostarczane na zamówienie.

**Sondy do inspekcji przewodów rurowych:**

- **$\varnothing$  głowki: 28 mm**
- **Długość sondy: 22 m**
- **Kąt otwarcia obrazu: 150°**
- **8 jasnych diod LED.**

## Opis techniczny

długość sondy	1000 mm
stopień ochrony IP	IP 67
rozdzielczość kamery	640×480 px
$\varnothing$ sondy	6 mm
Atrybut nazwy produktu	$\varnothing$ 6 mm
Rodzaj produktu	Sonda