


**HOLEX®****Stalowe płytki wzorcowe, klasa dokładności 2, wymiar nominalny: 60 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	481070 60
GTIN	4045197210548
Klasa artykułu	42K

**Opis****Wykonanie:**

Wszystkie płytki oznaczone są indywidualnym numerem identyfikacyjnym. Wielk. od 0,5 do 10 - o przekroju 30×9 mm. Wielk. od 11 do 500 - o przekroju 35×9 mm.

z wysokogatunkowej, starannie hartowanej i odprężanej, specjalnej stali stopowej.

**Klasa tolerancji 2**, jako wzorzec roboczy i nastawczy w procesie produkcji.

norma: DIN EN ISO 3650

Kalibracja: L2

**Opis techniczny**

wymiar nominalny	60 mm
norma	DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji	2
materiał	Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana
Kalibracja	L2

**Usługi**

018140 100

Kalibracja płytek wzorcowych stal./ceram. maks. długość  
100 mm

Kalibracja DAkkS Sprawdzian stalowy maks. długość 100  
mm

018190 100