



Precyzyjne pilniki kwadratowe, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 150/0



Dane zamówienia

| | |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | 524500 150/0 |
| GTIN | 613548068847 |
| Klasa artykułu | 53B |

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne

odpowiadają najwyższym wymagom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Stal specjalna o twardości **65-66 HRC**.

W odróżnieniu od pilników warsztatowych posiadają one **lekko baryłkowate kształty**, dokładnie dostosowane do użycia, specjalne kąty nacięć i szeroki wybór różnych profili nacięć. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

Wszystkie boki nakuwane. zakończenie tępe.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 1 – 2

szerokość: 5,5 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------|--------|
| szerokość | 5,5 mm |
| długość bez trzonu | 150 mm |
| odpowiada nacięciu niemieckiemu | 1 – 2 |

Akcesoria

| | |
|--|------------|
| 2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm | 519600 110 |
| | 519550 110 |

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 100 mm

519400 100

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 90 mm

519510 90

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm

519510 100

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20