



Precyzyjne pilniki półokrągłe, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 150/1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	525000 150/1
GTIN	613548069462
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Spezialstahl mit einer Härte von **65–66 HRC**. Im Unterschied zu Werkstattfeilen haben sie auf den Verwendungszweck genau abgestimmte, **leicht ballige Formen**, spezielle Hiebwinkel und eine erweiterte Auswahl an verschiedenen Hieben. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

Wszystkie boki nakuwane.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 3
przekrój: 15,1×5,8 mm

Opis techniczny

przekrój	15,1×5,8 mm
długość bez trzonu	150 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	3

Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm	576000 100X25
	519510 90

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 90 mm

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm

519550 110

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm

519600 110

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40

Uchwyt do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm

519400 120

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm

519510 100

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20