



Precyzyjne pilniki okrągłe, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 150/3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	525500 150/3
GTIN	613548070048
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne

odpowiadają najwyższym wymagom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Stal specjalna o twardości **65-66 HRC**.

W odróżnieniu od pilników warsztatowych posiadają one **lekko baryłkowane kształty**, dokładnie dostosowane do użycia, specjalne kąty nacięć i szeroki wybór różnych profili nacięć. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

Zakończenie ostre.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 4

średnica: 5,85 mm

Opis techniczny

długość bez trzonu	150 mm
średnica	5,85 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	4

Akcesoria

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 90 mm	519510 90
	519510 100

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 100 mm 519400 100

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm 576000 80X20

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm 576000 115X40

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm 519600 110

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm 519550 110

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm 576000 100X25