



Precyzyjne pilniki trójkątne, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 150/0



Dane zamówienia

Numer katalogowy	524000 150/0
GTIN	613548068007
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne

odpowiadają najwyższym wymagom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Stal specjalna o twardości **65-66 HRC**.

W odróżnieniu od pilników warsztatowych posiadają one **lekko baryłkowate kształty**, dokładnie dostosowane do użycia, specjalne kąty nacięć i szeroki wybór różnych profili nacięć. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

Wszystkie boki nakuwane.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 1 – 2
szerokość: 10,3 mm

Opis techniczny

długość bez trzonu	150 mm
szerokość	10,3 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	1 – 2

Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x- szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm	576000 115X40
	519600 110

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm

519400 120

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 90 mm

519510 90

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm

519550 110

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm

519510 100