



## Precyzyjny pilnik półokrągły VALTITAN, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 200/0



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	525050 200/0
GTIN	613548062579
Klasa artykułu	53B

### Opis

#### Wykonanie:

#### Wysokowydajne pilniki precyzyjne VALTITAN

o wyjątkowo dużej odporności na zużycie, dzięki twardości powierzchni **1200 HV**. Specjalny kształt nacięcia zapobiega zapychaniu się pilnika wiórami. Najwyższa wydajność i trwałość. Niemal nierdzewne, dlatego można używać w środowisku silnie korozyjnym. Nie pozostawiają korodujących śladów.

#### Wszystkie boki nakuwane.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 2  
przekrój: 21,1×6,3 mm

### Opis techniczny

przekrój	21,1×6,3 mm
długość bez trzonu	200 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	2

### Akcesoria

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm	519510 100
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm	519400 120
	576000 115X40

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-  
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-  
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120  
mm

519600 120

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-  
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

Uczwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110  
mm

519550 110

Uczwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110  
mm

519510 110

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110  
mm

519600 110