



Precyzyjne pilniki okrągłe, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 200/00



Dane zamówienia

Numer katalogowy	525500 200/00
GTIN	613548070727
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne

odpowiadają najwyższym wymagom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Stal specjalna o twardości **65-66 HRC**.

W odróżnieniu od pilników warsztatowych posiadają one **lekko baryłkowate kształty**, dokładnie dostosowane do użycia, specjalne kąty nacięć i szeroki wybór różnych profili nacięć. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

Zakończenie ostre. zakończenie tępe.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 1

średnica: 7,5 mm

Opis techniczny

długość bez trzonu	200 mm
średnica	7,5 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	1

Akcesoria

Uczwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm	519510 100
	576000 100X25

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 100 mm 519400 100

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm 576000 80X20

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120
mm 519600 120

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110
mm 519550 110

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110
mm 519510 110

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm 576000 115X40

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110
mm 519600 110