



Precyzyjne pilniki nożowe, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 200/2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	526000 200/2
GTIN	613548071281
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne

odpowiadają najwyższym wymogom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Stal specjalna o twardości **65-66 HRC**.

W odróżnieniu od pilników warsztatowych posiadają one **lekko baryłkowate kształty**, dokładnie dostosowane do użycia, specjalne kąty nacięć i szeroki wybór różnych profili nacięć. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

Powierzchnie boczne i krawędź dolna nakłuwane zakończenie ostre.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 4

przekrój: 22×4,2 mm

Opis techniczny

długość bez trzonu	200 mm
przekrój	22×4,2 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	4

Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm	576000 80X20
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm	519400 120

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm	519510 100
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm	576000 100X25
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm	519600 110
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm	576000 115X40
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519510 110
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519550 110