

**Pilniki precyzyjne Habilis, długość całkowita 215 mm, SH 00 / DH 1, typ: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	527060 6
GTIN	613548056240
Klasa artykułu	53B

Opis**Wykonanie:**

Szwajcarskie pilniki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Kształty zbliżone do iglaków, jednak z **mocnym, kutym 4-kątnym lub 6-kątnym trzonem iwzmocnionym przekrojem**.

Nie wymagają rękojeści.

Zastosowanie:

Ze względu na smukły, ostry koniec przeznaczone szczególnie do pracy przy wytwarzaniu narzędzi i form. **Pilniki precyzyjne Habilis** umożliwiają **pracę z większym naciskiem** niż iglaki.
opis kształtu: trójkątne
przekrój: 9,5×9,5 mm

Opis techniczny

długość całkowita	215 mm
opis kształtu	trójkątne
powierzchnie pilnika	3
przekrój	9,5×9,5 mm
nacięcie typu szwajcarskiego	00
odpowiada nacięciu niemieckiemu	1
Atrybut nazwy produktu	SH 00 / DH 1
z uchwytem pilnika	nie
uchwyt do pilnika wymagany	nie

