



Precyzyjne pilniki okrągłe, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 100/2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	525500 100/2
GTIN	613548069950
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne

odpowiadają najwyższym wymogom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Stal specjalna o twardości **65-66 HRC**.

W odróżnieniu od pilników warsztatowych posiadają one **lekko baryłkowane kształty**, dokładnie dostosowane do użycia, specjalne kąty nacięć i szeroki wybór różnych profili nacięć. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

Zakończenie ostre.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 3 – 4

średnica: 3,85 mm

Opis techniczny

średnica	3,85 mm
długość bez trzonu	100 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	3 – 4

Akcesoria

Uczwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 90 mm	519510 90
	519600 95

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 95 mm

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm

519550 100

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 70 mm

519400 70

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 80 mm

519400 80