

**Pilniki precyzyjne Habilis, długość całkowita 215 mm, SH 00 / DH 1, typ: 5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	527060 5
GTIN	613548056264
Klasa artykułu	53B

Opis**Wykonanie:**

Szwajcarskie pilniki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Kształty zbliżone do iglaków, jednak z **mocnym, kutym 4-kątnym lub 6-kątnym trzonem iwzmocnionym przekrojem**.

Nie wymagają rękojeści.

Zastosowanie:

Ze względu na smukły, ostry koniec przeznaczone szczególnie do pracy przy wytwarzaniu narzędzi i form. **Pilniki precyzyjne Habilis** umożliwiają **pracę z większym naciskiem** niż iglaki.
opis kształtu: kwadratowy
przekrój: 6,0×6,0 mm

Opis techniczny

przekrój	6,0×6,0 mm
długość całkowita	215 mm
powierzchnie pilnika	3
opis kształtu	kwadratowy
nacięcie typu szwajcarskiego	00
odpowiada nacięciu niemieckiemu	1
Atrybut nazwy produktu	SH 00 / DH 1
z uchwytem pilnika	nie
uchwyt do pilnika wymagany	nie

