



Precyzyjne pilniki okrągłe, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 125/0



Dane zamówienia

Numer katalogowy	525500 125/0
GTIN	613548070659
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne

odpowiadają najwyższym wymagom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Stal specjalna o twardości **65-66 HRC**.

W odróżnieniu od pilników warsztatowych posiadają one **lekko baryłkowate kształty**, dokładnie dostosowane do użycia, specjalne kąty nacięć i szeroki wybór różnych profili nacięć. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

Zakończenie ostre. zakończenie tępe.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 1 – 2

średnica: 4,85 mm

Opis techniczny

długość bez trzonu	125 mm
średnica	4,85 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	1 – 2

Akcesoria

Uczwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 90 mm

519510 90

576000 100X25

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40