



## Precyzyjne pilniki kwadratowe, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 200/2



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	524500 200/2
GTIN	613548068670
Klasa artykułu	53B

### Opis

#### Wykonanie:

#### Szwajcarskie pilniki precyzyjne

odpowiadają najwyższym wymogom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Stal specjalna o twardości **65-66 HRC**.

W odróżnieniu od pilników warsztatowych posiadają one **lekko baryłkowate kształty**, dokładnie dostosowane do użycia, specjalne kąty nacięć i szeroki wybór różnych profili nacięć. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

#### Wszystkie boki nakuwane.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 4  
szerokość: 7,5 mm

### Opis techniczny

długość bez trzonu	200 mm
szerokość	7,5 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	4

### Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x- szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm	576000 100X25
	519550 110

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm

519600 120

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm

519510 100

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm

519510 110

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-  
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 100 mm

519400 100

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-  
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm

519600 110