



Precyzyjne pilniki półokrągłe, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 200/2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	525000 200/2
GTIN	613548069592
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Spezialstahl mit einer Härte von **65–66 HRC**. Im Unterschied zu Werkstattfeilen haben sie auf den Verwendungszweck genau abgestimmte, **leicht ballige Formen**, spezielle Hiebwinkel und eine erweiterte Auswahl an verschiedenen Hieben. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

Wszystkie boki nakuwane.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 4
przekrój: 21,1×6,3 mm

Opis techniczny

długość bez trzonu	200 mm
przekrój	21,1×6,3 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	4

Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm	576000 100X25
	576000 80X20

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40