



## Szczęki pomiarowe, para, z półokrągłym odsadzeniem, Ø odsadzenia pary końcówek: 20 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	481900 20
GTIN	4030489220954
Klasa artykułu	48B

### Opis

#### Wykonanie:

**Szczęki pomiarowe** z półokrągłymi odsadzeniami wg DIN 861/2, do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych oraz jako pomoc nastawcza.

#### wskazówka:

Wersja z szerokimi szczękami do przyrządów do pomiaru wymiarów wewnętrznych nr 435180 i 435202 - na zamówienie.

maks. głębokość pomiaru: 40 mm

szerokość: 9 mm

wysokość: 10 mm

długość całkowita: 75 mm

### Opis techniczny

długość całkowita	75 mm
wysokość	10 mm
Ø odsadzenia pary końcówek	20 mm
maks. głębokość pomiaru	40 mm
szerokość	9 mm

### Usługi

Znakowanie opis laserowy

018940