



Precyzyjne pilniki okrągłe, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 250/1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	525500 250/1
GTIN	613548070604
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne

odpowiadają najwyższym wymagom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Stal specjalna o twardości **65-66 HRC**.

W odróżnieniu od pilników warsztatowych posiadają one **lekko baryłkowate kształty**, dokładnie dostosowane do użycia, specjalne kąty nacięć i szeroki wybór różnych profili nacięć. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

Zakończenie ostre. zakończenie tępe.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 3

średnica: 9,4 mm

Opis techniczny

średnica	9,4 mm
długość bez trzonu	250 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	3

Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm

519400 120

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm	576000 100X25
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519510 110
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519550 110
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm	519600 110
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125 mm	519510 125
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm	576000 115X40
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120 mm	519550 120