



Pilniki precyzyjne Habilis, długość całkowita 215 mm, SH 1 / DH 3, typ: 5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	527070 5
GTIN	613548056271
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Kształty zbliżone do iglaków, jednak z **mocnym, kutym** 4-kątnym lub 6-kątnym **trzonem iwzmocnionym przekrojem**.

Nie wymagają rękojeści.

Zastosowanie:

Ze względu na smukły, ostry koniec przeznaczone szczególnie do pracy przy wytwarzaniu narzędzi i form. **Pilniki precyzyjne Habilis** umożliwiają **pracę z większym naciskiem** niż iglaki.
opis kształtu: kwadratowy
przekrój: 6,0×6,0 mm

Opis techniczny

opis kształtu	kwadratowy
przekrój	6,0×6,0 mm
długość całkowita	215 mm
nacięcie typu szwajcarskiego	1
odpowiada nacięciu niemieckiemu	3
Atrybut nazwy produktu	SH 1 / DH 3