



Precyzyjne pilniki półokrągłe, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 200/4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	525000 200/4
GTIN	613548069615
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Spezialstahl mit einer Härte von **65–66 HRC**. Im Unterschied zu Werkstattfeilen haben sie auf den Verwendungszweck genau abgestimmte, **leicht ballige Formen**, spezielle Hiebwinkel und eine erweiterte Auswahl an verschiedenen Hieben. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

Wszystkie boki nakuwane.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 5
przekrój: 21,1×6,3 mm

Opis techniczny

przekrój	21,1×6,3 mm
długość bez trzonu	200 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	5

Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm	576000 80X20
	576000 115X40

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25