



## Precyzyjne pilniki okrągłe VALTITAN, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 200/0



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	525550 200/0
GTIN	613548062678
Klasa artykułu	53B

### Opis

#### Wykonanie:

#### Wysokowydajne pilniki precyzyjne VALTITAN

o wyjątkowo dużej odporności na zużycie, dzięki twardości powierzchni **1200 HV**. Specjalny kształt nacięcia zapobiega zapychaniu się pilnika wiórami. Najwyższa wydajność i trwałość. Niemal nierdzewne, dlatego można używać w środowisku silnie korozyjnym. Nie pozostawiają korodujących śladów.

#### Zakończenie ostre.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 2  
średnica: 7,8 mm

### Opis techniczny

długość bez trzonu	200 mm
średnica	7,8 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	2

### Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x- szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm	576000 100X25
--	---------------

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x- szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm	576000 115X40
--	---------------

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 100 mm	519400 100
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm	519510 100
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519550 110
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x- szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm	576000 80X20
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519510 110
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm	519600 110