

**Pilniki precyzyjne Habilis, długość całkowita 215 mm, SH 1 / DH 3, typ: 1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	527070 1
GTIN	613548056219
Klasa artykułu	53B

Opis**Wykonanie:**

Szwajcarskie pilniki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Kształty zbliżone do iglaków, jednak z **mocnym, kutym** 4-kątnym lub 6-kątnym **trzonem iwzmocnionym przekrojem**.

Nie wymagają rękojeści.

Zastosowanie:

Ze względu na smukły, ostry koniec przeznaczone szczególnie do pracy przy wytwarzaniu narzędzi i form. **Pilniki precyzyjne Habilis** umożliwiają **pracę z większym naciskiem** niż iglaki.
opis kształtu: Płaski, tępy
przekrój: 10,0×2,6 mm

Opis techniczny

opis kształtu	Płaski, tępy
przekrój	10,0×2,6 mm
długość całkowita	215 mm
nacięcie typu szwajcarskiego	1
odpowiada nacięciu niemieckiemu	3
Atrybut nazwy produktu	SH 1 / DH 3