



Precyzyjne pilniki okrągłe, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 150/0



Dane zamówienia

Numer katalogowy	525500 150/0
GTIN	613548070673
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne

odpowiadają najwyższym wymogom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Stal specjalna o twardości **65-66 HRC**.

W odróżnieniu od pilników warsztatowych posiadają one **lekko baryłkowane kształty**, dokładnie dostosowane do użycia, specjalne kąty nacięć i szeroki wybór różnych profili nacięć. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

Zakończenie ostre. zakończenie tępe.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 1 – 2

średnica: 5,75 mm

Opis techniczny

średnica	5,75 mm
długość bez trzonu	150 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	1 – 2

Akcesoria

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 90 mm	519510 90
Uchwyt do pilników, z drewna długość całkowita 100 mm	519400 100

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm	576000 115X40
Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm	519510 100
Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519550 110
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm	519600 110
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm	576000 100X25
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm	576000 80X20