



Precyzyjne pilniki półokrągłe, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 150/00



Dane zamówienia

Numer katalogowy	525000 150/00
GTIN	613548069448
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Spezialstahl mit einer Härte von **65–66 HRC**. Im Unterschied zu Werkstattfeilen haben sie auf den Verwendungszweck genau abgestimmte, **leicht ballige Formen**, spezielle Hiebwinkel und eine erweiterte Auswahl an verschiedenen Hieben. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

Wszystkie boki nakuwane.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 1
przekrój: 15,1×5,8 mm

Opis techniczny

długość bez trzonu	150 mm
przekrój	15,1×5,8 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	1

Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm	576000 115X40
	576000 100X25

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100
mm

519510 100

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110
mm

519600 110

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

Uchwyt do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm

519400 120

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110
mm

519550 110

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 90
mm

519510 90