



Precyzyjne pilniki okrągłe, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 150/1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	525500 150/1
GTIN	613548070024
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne

odpowiadają najwyższym wymogom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Stal specjalna o twardości **65-66 HRC**.

W odróżnieniu od pilników warsztatowych posiadają one **lekko baryłkowane kształty**, dokładnie dostosowane do użycia, specjalne kąty nacięć i szeroki wybór różnych profili nacięć. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

Zakończenie ostre.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 3

średnica: 5,85 mm

Opis techniczny

średnica	5,85 mm
długość bez trzonu	150 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	3

Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

519550 110

Uczwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

Uczwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm

519510 100

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm

519600 110

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40

Uczwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 90 mm

519510 90

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 100 mm

519400 100