



Precyzyjne pilniki nożowe, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 100/2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	526000 100/2
GTIN	613548071113
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne

odpowiadają najwyższym wymogom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Stal specjalna o twardości **65-66 HRC**.

W odróżnieniu od pilników warsztatowych posiadają one **lekko baryłkowane kształty**, dokładnie dostosowane do użycia, specjalne kąty nacięć i szeroki wybór różnych profili nacięć. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

Powierzchnie boczne i krawędź dolna nakłuwane zakończenie ostre.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 3 – 4

przekrój: 12,4×2,8 mm

Opis techniczny

długość bez trzonu	100 mm
przekrój	12,4×2,8 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	3 – 4

Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40

576000 100X25

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 90
mm

519510 90

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100
mm

519550 100

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 95
mm

519600 95

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 100 mm

519400 100

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 80 mm

519400 80