



Precyzyjne pilniki półokrągłe, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 150/0



Dane zamówienia

Numer katalogowy	525000 150/0
GTIN	613548069431
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Spezialstahl mit einer Härte von **65–66 HRC**. Im Unterschied zu Werkstattfeilen haben sie auf den Verwendungszweck genau abgestimmte, **leicht ballige Formen**, spezielle Hiebwinkel und eine erweiterte Auswahl an verschiedenen Hieben. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

Wszystkie boki nakuwane.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 1 – 2
przekrój: 15,1×5,8 mm

Opis techniczny

długość bez trzonu	150 mm
przekrój	15,1×5,8 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	1 – 2

Akcesoria

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm	519400 120
Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 90 mm	519510 90

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm	576000 100X25
Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519550 110
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm	576000 80X20
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm	576000 115X40
Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm	519510 100
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm	519600 110