



Precyzyjne pilniki trójkątne VALTITAN, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 200/2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	524050 200/2
GTIN	613548062340
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne pilniki precyzyjne VALTITAN

o wyjątkowo dużej odporności na zużycie, dzięki twardości powierzchni **1200 HV**. Specjalny kształt nacięcia zapobiega zapychaniu się pilnika wiórami. Najwyższa wydajność i trwałość. Niemal nierdzewne, dlatego można używać w środowisku silnie korozyjnym. Nie pozostawiają korodujących śladów.

Wszystkie boki nakuwane.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 4
szerokość: 14,2 mm

Opis techniczny

szerokość	14,2 mm
długość bez trzonu	200 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	4

Akcesoria

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm	519510 100
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519510 110
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm	519600 110
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519550 110
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm	576000 80X20
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm	519400 120