

Zestawy wałeczków pomiarowych w drewnianej kasecie klasa dokładności 2, typ: 41

Dane zamówienia

Numer katalogowy	483810 41
GTIN	2050001046727
Klasa artykułu	48A

Opis

Wykonanie:

Z wysokiej jakości stali na sprawdziany hartowane (60 ± 2 HRC) i odpuszczane. Zestawy wałeczków pomiarowych są przejrzysto umieszczone w drewnianej kasecie z opisanymi otworami (od $\varnothing 1,5$ mm oznaczenie umieszczone jest dodatkowo bezpośrednio na wałeczkach). Długość wałeczków 40 mm do $\varnothing 0,99$ mm, powyżej 70 mm.

Klasa tolerancji 2: \varnothing wałeczków $\pm 0,002$ mm.

Zastosowanie:

Do prac z użyciem wiertarek współrzędnościowych lub przy produkcji narzędzi i przyrządów. Np. do pomiaru tolerancji otworów, sprawdzania położenia otworów, do kontroli tolerancji odległości dwóch otworów, do pomiaru kół zębatych albo gwintów oraz do kontroli kątów i profili itd.

norma: DIN 2269

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: S18

zakres wymiarów nominalnych: 1 - 5 mm

skok: 0,1 mm

liczba kołek pomiarowych: 41

Opis techniczny

liczba kołek pomiarowych	41
zakres wymiarów nominalnych	1 - 5 mm
skok	0,1 mm
norma	DIN 2269
Klasa tolerancji	2
twardość	60 ± 2 HRC

materiał	Stal na sprawdziany
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	S18

Usługi

Kalibracja zestawów wałeczków pomiarowych zawartość zestawu 41	018381 41
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS zestawu wałeczków pomiarowych Zawartość zestawu 41	019680 41