



Precyzyjne pilniki okrągłe, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 150/2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	525500 150/2
GTIN	613548070031
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne

odpowiadają najwyższym wymogom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Stal specjalna o twardości **65-66 HRC**.

W odróżnieniu od pilników warsztatowych posiadają one **lekko baryłkowane kształty**, dokładnie dostosowane do użycia, specjalne kąty nacięć i szeroki wybór różnych profili nacięć. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

Zakończenie ostre.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 3 – 4

średnica: 5,85 mm

Opis techniczny

średnica	5,85 mm
długość bez trzonu	150 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	3 – 4

Akcesoria

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm	519600 110
	576000 80X20

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110
mm

519550 110

Uchwyt do pilników, z drewna długość całkowita 100 mm

519400 100

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 90
mm

519510 90

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100
mm

519510 100