


Zestaw wałeczków pomiarowych w kasecie drewnianej klasa dokładności 2, typ: 9-10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	483830 9-10
GTIN	2050001048738
Klasa artykułu	48A

Opis

Wykonanie:

Z wysokiej jakości stali na sprawdziany hartowane (60 ± 2 HRC) i odpuszczane. Zestawy wałeczków pomiarowych są przejrzysto umieszczone w drewnianej kasecie z opisanymi otworami (od $\varnothing 1,5$ mm oznaczenie umieszczone jest dodatkowo bezpośrednio na wałeczkach). Długość wałeczków 40 mm do $\varnothing 0,99$ mm, powyżej 70 mm.

Klasa tolerancji 2: \varnothing wałeczków $\pm 0,002$ mm.

Zastosowanie:

Do prac z użyciem wiertarek współrzędnościowych lub przy produkcji narzędzi i przyrządów. Np. do pomiaru tolerancji otworów, sprawdzania położenia otworów, do kontroli tolerancji odległości dwóch otworów, do pomiaru kół zębatych albo gwintów oraz do kontroli kątów i profili itd.

norma: DIN 2269

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: S18

zakres wymiarów nominalnych: 9,01 - 10 mm

skok: 0,01 mm

liczba kołek pomiarowych: 100

Opis techniczny

skok	0,01 mm
------	---------

liczba kołków pomiarowych	100
zakres wymiarów nominalnych	9,01 - 10 mm
norma	DIN 2269
Klasa tolerancji	2
twardość	60 ± 2 HRC
materiał	Stal na sprawdziany
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	S18

Usługi

Kalibracja zestawów wałeczków pomiarowych zawartość zestawu 100	018381 100
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS zestawu wałeczków pomiarowych Zawartość zestawu 100	019680 100