

**HOLEX®****Taśmy ściernie włókninowe (A), 30×533 mm, porównanie ziarnistości: 100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	558482 100
GTIN	4045197527530
Klasa artykułu	52E

**Opis****Wykonanie:**

Syntetyczna włóknina nylonowa ze ścierniwem wiązaniem żywicą syntetyczną, duża trwałość, **równomierna powierzchnia, niewielkie wytwarzanie ciepła.**

**Zastosowanie:**

Do szlifowania wykańczającego wstępnie podszlifowanych lub szczotkowanych powierzchni w celu uzyskania trwałego i powtarzalnego efektu. Również do usuwania nalotów, lekkich zabrudzeń i zabarwień.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

ziarnistość: zgrubne

wersja: A coarse

kolor: brązowe

**Opis techniczny**

porównanie ziarnistości	100
ziarnistość	zgrubne
kolor	brązowe

wersja	A coarse
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ściernej	30 mm
długość taśmy ściernej	533 mm
Atrybut nazwy produktu	30×533 mm