

3M**Taśmy ścierne, włókninowe (A) SC-BS, 13×457 mm, porównanie ziarnistości:
100**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	558490 100
GTIN	4001895438998
Klasa artykułu	53M

Opis

Wykonanie:

Syntetyczna włóknina nylonowa ze ścierniwem wiązonym żywicą syntetyczną, duża trwałość, **równomierna powierzchnia, niewielkie wytwarzanie ciepła.** elastyczna taśma włókninowa do zastosowania w szlifierkach ręcznych.

Zastosowanie:

Do szlifowania wykańczającego wstępnie podszlifowanych lub szczotkowanych powierzchni w celu uzyskania trwałego i powtarzalnego efektu. Również do usuwania nalotów, lekkich zabrudzeń i zabarwień.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

ziarnistość: zgrubne

wersja: A coarse

kolor: brązowe

Opis techniczny

kolor	brązowe
-------	---------

porównanie ziarnistości	100
ziarnistość	zgrubne
wersja	A coarse
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ściernej	13 mm
długość taśmy ściernej	457 mm
Atrybut nazwy produktu	13×457 mm
oznaczenie producenta	SC-BS