

3M**Taśmy ściernie włókninowe (A) SC-BS, 9×533 mm, porównanie ziarnistości:
180****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	558497 180
GTIN	2050001752437
Klasa artykułu	53M

Opis**Wykonanie:**

Syntetyczna włóknina nylonowa ze ścierniwem wiązonym żywicą syntetyczną, duża trwałość, **równomierne wykończenie powierzchni, niewielkie wytwarzanie ciepła.** elastyczna włókninowa taśma do zastosowania w szlifierkach ręcznych.

Zastosowanie:

Do szlifowania wykańczającego wstępnie podszlifowanych lub szczotkowanych powierzchni w celu uzyskania trwałego i powtarzalnego efektu. Również do usuwania nalotów, lekkich zabrudzeń i przebarwień.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

ziarnistość: średnie

wersja: A medium

kolor: czerwone

Opis techniczny

porównanie ziarnistości	180
-------------------------	-----

kolor	czerwone
ziarnistość	średnie
wersja	A medium
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ściernej	9 mm
długość taśmy ściernej	533 mm
Atrybut nazwy produktu	9x533 mm
oznaczenie producenta	SC-BS