

**3M****Taśmy ściernie włókninowe (A) SC-BS, 40×760 mm, porównanie ziarnistości:  
280****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	558503 280
GTIN	2050001743824
Klasa artykułu	53M

**Opis****Wykonanie:**

Syntetyczna włóknina nylonowa ze ścierniwem wiązonym żywicą syntetyczną, duża trwałość, **równomierne wykończenie powierzchni, niewielkie wytwarzanie ciepła.** elastyczna włókninowa taśma do zastosowania w szlifierkach ręcznych.

**Zastosowanie:**

Do szlifowania wykańczającego wstępnie podszlifowanych lub szczotkowanych powierzchni w celu uzyskania trwałego i powtarzalnego efektu. Również do usuwania nalotów, lekkich zabrudzeń i przebarwień.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

ziarnistość: bardzo drobny

wersja: A very fine

kolor: niebieskie

**Opis techniczny**

kolor	niebieskie
-------	------------

ziarnistość	bardzo drobny
porównanie ziarnistości	280
wersja	A very fine
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ściernej	40 mm
długość taśmy ściernej	760 mm
Atrybut nazwy produktu	40×760 mm
oznaczenie producenta	SC-BS