

**3M****Taśmy ścierne, włókninowe (A) SC-BS, 13×457 mm, porównanie ziarnistości: 280**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	558490 280
GTIN	4001895506062
Klasa artykułu	53M

## Opis

### Wykonanie:

Syntetyczna włóknina nylonowa ze ścierniwem wiązonym żywicą syntetyczną, duża trwałość, **równomierna powierzchnia, niewielkie wytwarzanie ciepła.** elastyczna taśma włókninowa do zastosowania w szlifierkach ręcznych.

### Zastosowanie:

Do szlifowania wykańczającego wstępnie podszlifowanych lub szczotkowanych powierzchni w celu uzyskania trwałego i powtarzalnego efektu. Również do usuwania nalotów, lekkich zabrudzeń i zabarwień.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

ziarnistość: bardzo drobny

wersja: A very fine

kolor: niebieskie

## Opis techniczny

porównanie ziarnistości	280
-------------------------	-----

ziarnistość	bardzo drobny
kolor	niebieskie
wersja	A very fine
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ściernej	13 mm
długość taśmy ściernej	457 mm
Atrybut nazwy produktu	13×457 mm
oznaczenie producenta	SC-BS