

RENISHAW**Kulki rubinowe, długość 40 mm, Ø kulki D: 4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	494224 4
GTIN	2050000973505
Klasa artykułu	49F

Opis**Wykonanie:**

Trzpień pomiarowe z gwintem M2.

wskazówka:

Trzpień pomiarowe w innych wymiarach na zamówienie.

długość L: 40 mm

efektywna długość robocza: 40 mm

Ø chwytu S: 2 mm

materiał części chwytowej: z HM

masa: 2,04 g

Opis techniczny

materiał części chwytowej	z HM
Ø kulki D	4 mm
masa	2,04 g
Ø chwytu S	2 mm
efektywna długość robocza	40 mm
długość L	40 mm
gwint przyłączeniowy	M2
materiał końcówki	rubin

Akcesoria

Zestaw do czyszczenia	494240
Przedłużki sondy pomiarowej długość 20 mm	494214 20
Przedłużki sondy pomiarowej długość 10 mm	494214 10
Adapter typ M3/M2	494218 M3/M2
Przedłużki sondy pomiarowej długość 40 mm	494214 40
5-drogowy uchwyt wkładki sondy pomiarowej M2 typ M2/5	494219 M2/5
Przedłużki sondy pomiarowej długość 30 mm	494214 30