

**RENISHAW****Kulki rubinowe, długość 40 mm, Ø kulki D: 5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	494224 5
GTIN	2050000973512
Klasa artykułu	49F

**Opis****Wykonanie:**

Trzpień pomiarowy z gwintem M2.

**wskazówka:**

Trzpień pomiarowy w innych wymiarach na zamówienie.

długość L: 40 mm

efektywna długość robocza: 40 mm

Ø chwytu S: 2,5 mm

materiał części chwytowej: z HM

masa: 3,17 g

**Opis techniczny**

Ø kulki D	5 mm
masa	3,17 g
efektywna długość robocza	40 mm
materiał części chwytowej	z HM
Ø chwytu S	2,5 mm
długość L	40 mm
gwint przyłączeniowy	M2
materiał końcówki	rubin

**Akcesoria**

Zestaw do czyszczenia	494240
Adapter typ M3/M2	494218 M3/M2
Przedłużki sondy pomiarowej długość 10 mm	494214 10
Przedłużki sondy pomiarowej długość 40 mm	494214 40
Przedłużki sondy pomiarowej długość 30 mm	494214 30
5-drogowy uchwyt wkładki sondy pomiarowej M2 typ M2/5	494219 M2/5
Przedłużki sondy pomiarowej długość 20 mm	494214 20