

3M**Taśmy ścierne, włókninowe (A) SC-BL, 50×2000 mm, porównanie ziarnistości: 100**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	558506 100
GTIN	4001895689406
Klasa artykułu	53M

Opis

Wykonanie:

Syntetyczna włóknina nylonowa ze ścierniwem wiązonym żywicą syntetyczną, duża trwałość, **równomierne wykończenie powierzchni, niewielkie wytwarzanie ciepła.** mocna włókninowa taśma o niewielkim wydłużeniu, do wysokich obciążeń.

Zastosowanie:

Do szlifowania wykańczającego wstępnie podszlifowanych lub szczotkowanych powierzchni w celu uzyskania trwałego i powtarzalnego efektu. Również do usuwania nalotów, lekkich zabrudzeń i przebarwień.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

ziarnistość: zgrubne

wersja: A coarse

kolor: brązowe

Opis techniczny

porównanie ziarnistości	100
-------------------------	-----

kolor	brązowe
ziarnistość	zgrubne
wersja	A coarse
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ściernej	50 mm
długość taśmy ściernej	2000 mm
Atrybut nazwy produktu	50×2000 mm
oznaczenie producenta	SC-BL